

ESD - Personentester EPA - RESIST 8000

Artikelnummer: 206050

Variante: Großelektrode E-100



## Produktbeschreibung

Leistungsstärkstes und umfangreichstes Messgerät auf dem Markt  
technischem After-Sales-Support.

Inklusive Master Software zur zentralen RFID-Transponderverwaltung.

Leistungsumfang:

- 7 Touch-aybdÜ b p r a i c h t l i c h e u n d i S t r u a c t i v e s B e d i e n u n g s m i / t e n g l i s c h e
- Anzeig Mes s e r g e b n i s s e M e s s t e m p e r a t u r u n d L u f t f e u c h t e
- Personeni d e n t i f i z i T e s t p r o g r a m m i t l e r l u d : d e r T e s t e r g e b n i s s e w e r d e n d e r P e r s o n e n i d e n t i f i z i e r t
- 32-Bit Prozessor für schnelle Ü n d i p e z f i s c h e M e s s u n g D u r c h g a n g a n E i n g a n g s a n l a g e n
- Überprüf u n g v o n H a n d g e n l e n k b a n d u n d S c h u h w e r k
- Zusätzl i c h H a n d s c h u h - u n d K i t t e l t e s t
- Automati s c h e S c h u h - z u - S c h u h - P r ü f u n g
- Sondertestfunktion für gefährdete Personen:  
Durch spannungslose Körpertests für Schwangere und Personen mit Immundefizienz, die EPA gewährleistet.
- Messspannungen e i z n i s t e c h l e b a r 33V, 50V, oder 100V
- Umfangreiche Konfigurationsoptionen mit Test-Modi auch pro Mitarbeiter
- Zutrittskontrolle durch frei konfigurierbare Relais
- Software Up d a t e s : e i n e n i n t e g r i e r t e n B o o t l o a d e r k ö n n e n S o f t w a r e i n s t a l l i e r t w e r d e n
- reie Grenzwertdefinition:  
Individuelle Anpassung der Grenzwerte bei DIN-Änderungen oder bei neuen Produkten (Personenschutz geht vor ESD-Schutz)
- Anschl u a s t a t o m a t i s i e r t e K V d r i t t e k t r a l i g b i e r u n g o h n e D e m o n t a g e d e s G e r ä t e s
- reischal Nach t e m f o l g r e i c h e m T e s t k ö n n e n Z e i t i n t e r v a l l e d e f i n i e r t w e r d e n e r n e u t t e s t e n m ü s s e n , w e n n s i e d i e E P A w i e d e r b e t r e t e n .
- LAN-Schnittstelle für V e r n e t z u n g v o n E P A - B e r e i c h e n m i t m e h r e r e n G e r ä t e n m e h r e r e E P A - R E S I S T 8000 oder EPA-RESIST 8000S miteinander verbunden
- Zentrale Transponderverwaltung durch PC-Master Software:  
Das Einlesen oder ändern von Personendaten erfolgt zentral am vernetzten Gerät vorgenommen werden.
- Zentrale Speicherung d e r D a t e n i n d e r S o f t w a r e ( e r h ä l t l i c h ) :  
Zusammenfassung aller Logdaten (Testergebnisse) in einer zentralen Datenbank

ESD-Überprüfungen Verifizierung der Einhaltung

Handgelenkband IEC 61340-4-6 Handgelenkbandsystem

Schuhwerk IEC 61340-4-5 System Person/Schuhwerk

Schuhwerk "Hands-reel" E, C 61340-4-5 System Person/Schuhwerk

Körperspannung<sup>1)</sup> System Person/Schuhwerk/Boden

Kittel IEC 61340-4-9 Erdungsfähige EPA Bekleidung

Handschuhe IEC TR 61340-5-~~1~~ Mit Testelektrode

<sup>1)</sup> Passiver Spannungsgesteuerte Personen mit aktiven Implantaten (Hörgeräte oder schwangere Personen)

Einstellungen / Konfiguration

- Bedienung am Gerät über Touchdisplay und integriertem Bildschirm
- Am PC mit Web-Applikation (Im EPA-RESIST 8000 einprogrammiert)

Optionale Erweiterungen:

- RID-Zutrittskontrolle EPA-RESIST 8000S  
Über die aktiven reischaltzeiten von bereits 8000S Systemen  
drei Zutrittskontrollen.  
Dadurch lassen sich kostengünstig komplexe und verteilte EPA-  
• PC-App Datenlogger  
Die Applikation Datenlogger speichert in Echtzeit alle Mess  
Tagesdatei auf dem PC ab.  
Hierbei unterstützen viele Filterfunktionen die individuellen

Lieferumfang

- EPA-RESIST 8000
- PC-Master Software auf USB-Stick
- Befestigungspult für Wand- oder Tischmontage
- Netzteil 24V mit Kaltgerätekabel
- UBelektrode 10201002
- Verbindungskabel Relaisausgang
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzeugnis

Auch PAROSREMITetgerät erhältlich.

Optional ist ein Standfuß EP02B4054platte erhältlich (

SONDERLÖSUNG mit EUCHNER EKS:

Die EPA-RESIST 8000 Personentestzentrale in Kombination mit dem Identifizierung für den ESD-Personentest und die anschließende Arbeitsplatz mit nur einem Euchner-Chip

Das ESD-Personentestergebnis wird vom EPA-RESIST 8000 auf den C Maschinensteuerung am Arbeitsplatz ausgelesen.

Dabei sind die Informationen, die vom EPA-RESIST 8000 auf den C Kundenbedürfnissen angepasst werden.

Video

Nie war der EPA-Zutritt einfacher, smarter und digitaler!

mehr Info